

## Helmbefestigung Stahl 0750 für Peli™-Taschenlampe



### Peli™ Light 0750 - Universal-Helmhalter

#### Beschreibung

Diese Universalhalterung wurde für die Montage an Standard-Schutzhelmen oder Feuerwehrhelmen entwickelt. Sie hält eine Lampe aus der Peli™ Light-Reihe sicher fest und bietet eine zuverlässige Installation im professionellen Umfeld, bei Rettungsaktionen, Industrieinsätzen oder in Situationen, in denen beide Hände frei sein müssen.

#### Eigenschaften

- Artikelnummer: **0750-010-000E**
- EAN: **0019428012007**
- 
- Helmkompatibilität: Industrielme / Standard-Feuerwehrhelme :
- Hersteller : Peli™ / Peli Light Accessories :
- Produkttyp: Universelle Helmhalterung für Peli™ Stirnlampen oder Taschenlampen :

#### Vorteile

- **Freihändige Nutzung:** Ermöglicht es dem Benutzer, zu arbeiten oder einzugreifen, ohne die Lampe zu halten.
- **Stabilität und Sicherheit:** Die Halterung sorgt für einen zuverlässigen Halt auch bei Bewegung oder in anspruchsvollem Gelände.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit mehreren Modellen von Peli™-Lampen, geeignet für verschiedene Standardhelme.
- **Bedienkomfort:** stabile Ausrichtung des Lichts, geringere Ermüdung der Hände bei längeren Einsätzen.

## Verwendung

1. Wählen Sie einen geeigneten Helm (Industrie-, Bau- oder Rettungshelm) mit einer kompatiblen Stirnfläche oder einem kompatiblen Montagebereich.
2. Befestigen Sie die Halterung 0750 gemäß den Anweisungen des Herstellers am Helm - achten Sie auf festen Sitz / Halt.
3. Setzen Sie die Peli™-Lampe in die Halterung ein.
4. Stellen Sie den Winkel der Lampe ein, um den Lichtstrahl entsprechend dem gewünschten Sichtfeld auszurichten.
5. Testen Sie die Stabilität, indem Sie den Kopf bewegen / sich bewegen - stellen Sie sicher, dass die Lampe fest an ihrem Platz bleibt.
6. Nach jedem längeren Gebrauch die Befestigung und den Zustand der Halterung überprüfen, um ein Abschwächen oder Verrutschen zu verhindern.

## Kompatible Modelle

- Peli Light 2250
- Peli Light 2300
- Peli Light 2340 und 2340 Zone 1
- Peli Light 2400 und 2400 Zone 1
- Peli Light 2410
- Peli Light 2450
- Peli Light 2460 und 2460