

Lave-œil et lave-visage mural 3868



Lave-œil et lave-visage mural Krusman 3868 – Station d'urgence conforme EN 15154 & ANSI Z358.1

Présentation du lave-œil et lave-visage Krusman 3868 – Sécurité œil/visage professionnelle

Le **Krusman Eyewash 3868** est un lave-œil et lave-visage mural conçu pour une intervention rapide et efficace après exposition chimique ou accident industriel. Fiable et durable, il est conforme aux normes européennes EN 15154-2 et américaines ANSI/ISEA Z358.1, garantissant une protection maximale en cas d'urgence.

Avantages du lave-œil et lave-visage mural 3868 – Performance, robustesse et simplicité

- **Débit contrôlé** : environ **14 L/min**, avec débit régulé et filtre intégré à chaque buse.
- **Vidange automatique** : robinet à bille auto-drainant (sans ressort) pour éviter la stagnation de l'eau.
- **Matériaux durables** : cuvette en inox poudré, robinet en laiton, support mural en aluminium.
- **Signalisation incluse** : panneau d'urgence lumineux livré avec chaque unité.

Caractéristiques techniques du Krusman 3868 – Dimensions, pression, raccordements

Caractéristique	Détail
Référence produit	3868
Installation	Murale
Débit	~ 14 L/min
Pression requise	Min. 2,4 bar
Raccord eau	1/2" femelle
Raccord vidange	1 1/4" femelle
Dimensions (L×H×P)	380 × 230 × 365 mm
Poids net	4 kg
Matériaux	Inox poudré, laiton, aluminium
Accessoires inclus	Couvercle, cuvette, panneau lumineux

Instructions d'installation – Hauteur, raccordements et test

- Fixez à environ **1 100 mm** du sol jusqu'au niveau des buses.
- Assurez une alimentation en eau ? 14 L/min sous 2,4 bar minimum.
- Raccordez également à une évacuation via sortie 1 ¼?.
- Réalisez un test de bon fonctionnement après installation.

Normes de sécurité respectées – EN 15154?2 et ANSI/ISEA Z358.1

- Conformité **EN 15154?2** pour les lave?yeux permanents (débit, hauteur & durée).
- Conforme **ANSI/ISEA Z358.1** garantissant un débit minimal ($\geq 1,5$ L/min) pendant au moins 15 minutes.

Ces normes sécurisent un rinçage adéquat durant toute la durée nécessaire.

FAQ professionnelle – Questions fréquentes

Ce lave?œil et lave-visage est-il adapté à un atelier chimique ?

Oui, il répond aux normes EN 15154?2 et ANSI Z358.1, parfaitement conçu pour les milieux à risques.

Quelle pression d'alimentation faut-il prévoir ?

Une pression d'au moins **2,4 bar** est requise pour maintenir le débit de 14 L/min.

Le panneau lumineux est-il inclus ?

Oui, **un panneau d'urgence lumineux** est fourni avec chaque unité.