

## Lampe torche PELI™ 2340 MityLite ATEX Z1



La **lampe torche ATEX Zone 1 Peli 2340 MityLite** est conçue pour les utilisateurs recherchant une lampe individuelle compacte, simple et fiable pour les interventions en environnement professionnel. Son format allongé facilite le port à la main, dans une poche, une sacoche ou un équipement d'intervention.

Elle fonctionne avec **2 piles AA alcalines** et dispose d'une source lumineuse **xénon** délivrant **10 lumens**. Son faisceau permet les inspections de proximité, les contrôles visuels, les déplacements en zone sombre ou les opérations nécessitant un éclairage d'appoint.

Ce modèle est proposé en **reconditionné** : la lampe est fournie **sans sa boîte d'origine et sans piles**. Elle reste destinée à un usage professionnel, sous réserve de respecter les conditions d'utilisation et de vérifier la compatibilité avec la zone d'intervention.

### Une lampe compacte pour zones à risques

La Peli 2340 MityLite est adaptée aux environnements où l'utilisation d'un éclairage certifié est nécessaire. Sa conception robuste associe un corps en **Xenoy**, une lentille en **polycarbonate** et un interrupteur arrière permettant l'allumage, l'extinction ou l'éclairage momentané.

Avec une longueur de **15,9 cm** et un poids d'environ **0,1 kg avec piles**, cette lampe reste facile à transporter au quotidien. Elle convient aux équipes de maintenance, services industriels, intervenants techniques, secours, inspection ou sécurité.

### Caractéristiques techniques

|  | Lampe torche compacte ATEX  |
|--|-----------------------------|
|  | Peli 2340 MityLite / 2340Z1 |
|  | Produit reconditionné       |
|  | Fourni sans boîte d'origine |
|  | Xénon incandescent          |
|  | 10 lumens                   |
|  |                             |

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Autonomie              | 4 h 30                                                        |
| Portée                 | 43 m                                                          |
| Intensité lumineuse    | 461 cd                                                        |
| Étanchéité             | IPX4                                                          |
| Alimentation           | 2 piles AA alcalines - non incluses                           |
| Piles incluses         | Non                                                           |
| Tension                | 3 V                                                           |
| Longueur               | 15,9 cm                                                       |
| Poids avec piles       | Environ 0,1 kg                                                |
| Poids sans piles       | Environ 0,05 kg                                               |
| Corps                  | Résine Xenoy                                                  |
| Lentille               | Polycarbonate                                                 |
| Interrupteur           | Bouton poussoir arrière marche / arrêt et éclairage momentané |
| Mode d'éclairage       | Marche / arrêt                                                |
| Certification indiquée | ATEX Zone 1 - II 2 G Ex e ib IIC T4 selon documentation Peli  |

## Utilisation

- inspection technique en environnement à risques ;
- intervention en zone industrielle ;
- maintenance, contrôle et ronde de sécurité ;
- éclairage individuel compact pour opérateur ;
- usage professionnel nécessitant une lampe certifiée ATEX Zone 1 ;
- éclairage d'appoint en environnement sombre ou confiné.

## FAQ – Lampe torche ATEX Zone 1 Peli 2340 MityLite

### Pourquoi ce produit est-il indiqué comme reconditionné ?

Ce produit est proposé en **reconditionné** car il est fourni **sans sa boîte d'origine et sans piles**.

### Quelle est la puissance lumineuse de la Peli 2340 MityLite ?

Elle offre un flux lumineux de **10 lumens**, avec une portée jusqu'à **43 m**. Il s'agit d'une lampe compacte d'appoint, adaptée aux inspections et travaux de proximité.

### Quelle est la différence avec une lampe LED récente ?

La Peli 2340 MityLite utilise une source **xénon**. Une lampe LED récente offrira généralement un meilleur rendement lumineux et une autonomie optimisée, mais la 2340 reste une lampe compacte certifiée pour zones à

risques.